




- 各列127 個取りの利用が可能です。(計254個)
- 簡易装着を実現するために水晶振動子ソケットの入り口が幅広です。
- 2mm以下のリードタイプの水晶振動子をベースに形成しております。
- 耐久性に優れた頑丈なリベットを使用しています。

水晶振動子の指定範囲

リードの間隔:	2.54mm ~ 5.08mm
リードの直径:	0.3048mm ~ 0.4572mm
リードの長さ:	6.35mm ~ 25.4mm

(上記のリードは、HC-49シリーズの水晶振動子を介してのHC-45水晶振動子です)

サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>